




仕様書

品名	準備実験台													
規格	寸法	W2400mm×D900mm×H800mm ※詳細寸法・意匠については別添図面を参照												
	共通仕様	1 樹脂コート化粧パーティクルボードは、F☆☆☆☆適合品とする。厚みは20mm ホルムアルデヒド放散量「0.04mg/l」以下とし、マテリアルリサイクル可能品とする。 (メラミン樹脂含浸の低圧メラミン等は使用不可) 「JIS A 5908」適合品の国内生産品とする。 表面材:単色は防汚機能を有するメラミンコートを有するものとする。 2 樹脂コート化粧MDFは、JIS-F☆☆☆☆適合品とする。 MDFは国産木材の使用比率70%以上とし、「間伐材マーク」、「木づかいサイクルマーク」 取得品とする。 「JIS A 5905」適合品の国内生産品とする。 表面材:単色は防汚機能を有するメラミンコートとする。 3 ポリエステル化粧合板並びに各種合板は、「JAS-F☆☆☆☆」適合品とする。 4 接着剤は、厚生労働省のVOC指定13物質を含んでいないものを使用する。												
	実験台天板 (ケミサーフ)	ケミサーフ:耐薬品性フェノール樹脂板(黒)MDFフラッシュ下地、ダイスコア芯 木口:ABS樹脂エッジ巻(天板厚t45/チャコールグレー) ※ウィルソナート社製ケミサーフ、又は同等品以上とする。												
	本体	<table><tr><td>主材</td><td>樹脂コート化粧パーティクルボード</td></tr><tr><td>コーナー部</td><td>ABSエッジt3.0mm貼、面取り加工</td></tr><tr><td>引違戸</td><td>樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付船底引手 引き残しストッパー</td></tr><tr><td>引出</td><td>口板:樹脂コート化粧パーティクルボード 底板、先板:樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール 品名差付ラインハンドル</td></tr><tr><td>棚板</td><td>樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 棚ダボφ9mmネジ込み式、アルミ製ニッケルメッキ P=60mm 3段</td></tr><tr><td>台輪</td><td>ポリ合板貼 樹脂製コーナーガード付</td></tr></table>	主材	樹脂コート化粧パーティクルボード	コーナー部	ABSエッジt3.0mm貼、面取り加工	引違戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付船底引手 引き残しストッパー	引出	口板:樹脂コート化粧パーティクルボード 底板、先板:樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール 品名差付ラインハンドル	棚板	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 棚ダボφ9mmネジ込み式、アルミ製ニッケルメッキ P=60mm 3段	台輪	ポリ合板貼 樹脂製コーナーガード付
主材	樹脂コート化粧パーティクルボード													
コーナー部	ABSエッジt3.0mm貼、面取り加工													
引違戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 樹脂成型レール、調整式戸車、樹脂製空気孔付船底引手 引き残しストッパー													
引出	口板:樹脂コート化粧パーティクルボード 底板、先板:樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドレール 品名差付ラインハンドル													
棚板	樹脂コート化粧パーティクルボード 木口:シート貼 棚ダボφ9mmネジ込み式、アルミ製ニッケルメッキ P=60mm 3段													
台輪	ポリ合板貼 樹脂製コーナーガード付													
	附属器具	<table><tr><td>1</td><td>2ツ口化学水栓(N-42B)</td><td>1ヶ所</td></tr><tr><td>2</td><td>陶製流司(N-138)</td><td>1ヶ所</td></tr><tr><td>3</td><td>AC電気コンセント(EET付)(WN11329)</td><td>2ヶ所</td></tr><tr><td>4</td><td>ガスコック</td><td>別途</td></tr></table>	1	2ツ口化学水栓(N-42B)	1ヶ所	2	陶製流司(N-138)	1ヶ所	3	AC電気コンセント(EET付)(WN11329)	2ヶ所	4	ガスコック	別途
1	2ツ口化学水栓(N-42B)	1ヶ所												
2	陶製流司(N-138)	1ヶ所												
3	AC電気コンセント(EET付)(WN11329)	2ヶ所												
4	ガスコック	別途												
	備考	1 本体カラー:白(ECO-751)、アクセントカラー:藍色(ECO-759)とする。 2 「日本家具保証協会」認定企業の生産製品、及び監理製品とする。 3 家具図承認時に製作家具のカatalog及び図面を提出し、監理者へ商品説明をおこなうこと。 4 製作家具本体は国内生産品とする。												
	参考品	西尾家具工芸社 NSJ-2T.B.C												





N-42B



ガラス器具などの破損防止のため、吐水口先端に緩衝材（ホースなど）を取り付ける場合は、緩衝材（ホース）先端と実験用流しのあふれ縁との吐水口空間は、かならず25mm以上確保してください。吐水口空間が確保できないと逆流のおそれがあります


国土交通省記号：13x2口-F16

水道法適合品				名称	
TOTO		単位	mm	台付化学水栓13	
製図	検図	日付	尺度	(2口)	
村(雅)	小(早)	安田	1:4	(JIS)	
備考				図番	
				T42B	



＜付属品＞
わん × 1

TOTO			単位 mm	名称 はめ込ベルトラップ付 実験用流し（セルフリミング）
製図 堀	検図 米		尺度 1 : 6	
備考		日付 15.03.09	図番 SK138	



定 格	15A 125V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
適合規格	JIS C8303（配線用差込接続器）に適合
適用電線	電源、 接地端子配線
	600Vビニル絶縁電線（IV）、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Ø1.6mm、Ø2mm Cu単線専用
アースターミナル 接続	1.25mm ² ～2mm ² （コード及びIVより線）、 Ø1.6mm Cu単線単線とより線を同時に使用しないで下さい。

					商 品 仕 様 図			
4	取付枠	亜鉛鋼板 (t1.2)			品 番 品 名	WN11329	改	－
3	扉	ポリプロピレン	ミルクホワイト					
2	カバー	ユリア	ミルクホワイト					
1	ボディ	ユリア	グリーン					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			



京都市立高野中学校 備品 家具御承認図

図面No	階	室名	品名	備考
			表紙、目次	
A	1階	理科準備室	家具配置図	
1	1階	理科準備室	準備実験台	

(注)出荷は、図面御承認より45日後となります。

NOTE:		CHECKED: 〃 〃 〃	TITLE: 京都市立高野中学校 備品	QUANTITY: SCALE: / / DATE: R8 〃 8 〃 4	NO: 1274172
		DRAWING: 担当 設計 〃 山本 〃 中野	表紙、目次		

床立上は、FL+100以下としてください。
給排水、電気、ガスに関する附帯工事は別途となります。



エッジ巻(チャコルグレー)	2ツロ化学水栓 陶製流司	N-42B N-138	1 1
ペーティクルボード エッジt3.0mm貼 面取り加工	AG電気コンセント(EET付) ガスコック	AC-2P(WN11329) 別途	2

色番表	
天板	ブラック
本体	白(ECO-751)
アクセントカラー	藍色(ECO-759)
台輪	ライトグレー



NOTE:



CHECKED:	•	•	•
DRAWING:	•	•	• 中野

TITLE:	京都市立高野中学校 備品
	1階 理科準備室 準備実験台

QUANTITY:	SCALE:	NO:
1台	1 / 10 /	1
	DATE:	
	R8 • 8 • 4	後付